

Garant
Attacco Whistle Notch, PSC-63 corto, Ø di serraggio D1: 20mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308510 20
GTIN	4045197486264
Classe articolo	31C

Descrizione
Esecuzione:

- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.**

Uso:

Per utensili con superficie di serraggio inclinata (2°) a norme DIN 1835 Forma E e DIN 6535 Forma HE (= Whistle Notch).

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309885, chiavi a bussola n. art. 309893.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	85 mm
Ø Attacco D ₁	20 mm
Ø Esterno D	52 mm
Adattatore	PSC-63 corto
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹

Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciatura	HPC
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Prolunga PSC-63 / PSC-63 Dimensione A 100 mm	318896 100
Prolunga PSC-63 / PSC-63 Dimensione A 60 mm	318896 60