

SWISS TOOLS

**Barra alesatrice sinistra, PSC, Ø codolo / misura inserto – dimensione A:  
63/12-180mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320386 63/12-180
GTIN	2050001715449
Classe articolo	36D

**Descrizione****Nota:**

L'ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.  
Perno di serraggio PSC su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Ricambi	S01
Distanza asse-punta f	27 mm
Inserto adatto	CC.. 1204..
Ø Preforatura minimo D <sub>1</sub> min	50 mm
Misura inserto	12
Sporgenza totale Dim. A	180 mm
Ø Gambo	63 mm
Lunghezza utile L <sub>N</sub>	158 mm
Adattatore	PSC
Tipo di impiego	sinistro
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì

Angolo di regolazione κ	95 grado
Tipo di prodotto	Portautensili per barre alesatrici

## Accessori

Leva n. 4 Modello P06	320612 P06
Spessore n. 1 Modello P04	320610 P04
Vite di serraggio n. 3 Modello D07	320611 D07
Ugello di raffreddamento ad alte prestazioni (HP) Modello 63	320001 63
Leva n. 4 Modello P05	320612 P05
Leva n. 4 Modello P01	320612 P01
Spina di supporto n. 7 Modello P05	320618 P05
Spessore n. 1 Modello P06	320610 P06
Spina di supporto n. 7 Modello P01	320618 P01
Vite di serraggio n. 3 Modello P06	320611 P06
Spessore n. 1 Modello P05	320610 P05
Spessore n. 1 Modello P02	320610 P02
Staffa di serraggio n. 6 Modello D07	320614 D07
Spina di supporto n. 7 Modello P06	320618 P06
Vite di serraggio n. 3 Modello P02	320611 P02
Leva n. 4 Modello P02	320612 P02
Spina di supporto n. 7 Modello P02	320618 P02
Leva n. 4 Modello P04	320612 P04
Vite di serraggio n. 3 Modello P01	320611 P01
Spina di supporto n. 7 Modello P04	320618 P04
Anello per ugelli n. 5 Modello D07	320613 D07
Spessore n. 1 Modello P01	320610 P01
Vite di serraggio n. 3 Modello P05	320611 P05

