

**Garant****Attacco Whistle Notch, PSC-63 corto, Ø di serraggio D1: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308510 25
GTIN	4045197486271
Classe articolo	31C

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.**

**Uso:**

Per utensili con superficie di serraggio inclinata (2°) a norme DIN 1835 Forma E e DIN 6535 Forma HE (= Whistle Notch).

**Accessori speciali:**

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309885, chiavi a bussola n. art. 309893.

**Descrizione tecnica**

Ø Attacco D <sub>1</sub>	25 mm
Sporgenza totale Dim. A	90 mm
Ø Esterno D	65 mm
Adattatore	PSC-63 corto
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>

Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino

## Accessori

Prolunga PSC-63 / PSC-63 Dimensione A 60 mm	318896 60
Prolunga PSC-63 / PSC-63 Dimensione A 100 mm	318896 100