



Saldatore elettrico universale, Capacità di riscaldamento: 80W



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082100 80
GTIN	4003008069471
Classe articolo	04C

Descrizione

Esecuzione:

Saldatore elettrico industriale di lunga durata con **punte per saldatore Ersadur** (durata 30 volte superiore rispetto alle punte in rame tradizionali). **Tempo di riscaldamento 3 minuti** (Dim. 300 ca. 5 minuti). Cavo di alimentazione in gomma da 1,5 m (Dim. 30 in PVC). **Con supporto** (non Dim. 30).

Descrizione tecnica

Peso senza cavo	220 g
Capacità di riscaldamento	80 W
Per sezioni in Cu fino a	4 mm ²
Larghezza punta	4,8 mm
Temperatura delle punte dopo 3 minuti	410 °C
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Saldatoio elettrico

Accessori

Filo per saldare senza piombo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rotolo da 250 g Ø Filo per saldare 1,5 mm	082365 1,5
	082400 82JD

Punte per saldatore Denominazione originale prodotto
82JD

Pompetta aspirante per dissaldare PDD03, in plastica,
antistatica

082355

Filo per saldare senza piombo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rotolo da
250 g Ø Filo per saldare 1 mm

082365 1