

SWISS TOOLS

## Barra alesatrice destra, PSC, Ø codolo / misura inserto – dimensione A: 40/12-90mm



### Dati di ordinazione

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 320385 40/12-90 |
| GTIN            | 2050001715395   |
| Classe articolo | 36D             |

### Descrizione

#### Nota:

L'ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.

Perno di serraggio PSC su richiesta.

### Descrizione tecnica

|   |             |
|---|-------------|
| Sporgenza totale Dim. A                 | 90 mm       |
| Ricambi                                 | S01         |
| Misura inserto                          | 12          |
| Inserto adatto                          | CC.. 1204.. |
| Ø Preforatura minimo D <sub>1</sub> min | 32 mm       |
| Distanza asse-punta f                   | 17 mm       |
| Ø Gambo                                 | 40 mm       |
| Lunghezza utile L <sub>N</sub>          | 70 mm       |
| Adattatore                              | PSC         |
| Tipo di impiego                         | destro      |
| Norma attacco                           | ISO 26623-1 |
| Passaggio interno per LR                | sì          |

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Angolo di regolazione κ | 95 grado                           |
| Tipo di prodotto        | Portautensili per barre alesatrici |

## Accessori

|  |            |
|--|------------|
| Spina di supporto n. 7 Modello P01                           | 320618 P01 |
| Spessore n. 1 Modello P04                                    | 320610 P04 |
| Vite di serraggio n. 3 Modello P01                           | 320611 P01 |
| Vite di serraggio n. 3 Modello P02                           | 320611 P02 |
| Leva n. 4 Modello P01  | 320612 P01 |
| Spina di supporto n. 7 Modello P04                           | 320618 P04 |
| Spessore n. 1 Modello P05                                    | 320610 P05 |
| Staffa di serraggio n. 6 Modello D07                         | 320614 D07 |
| Leva n. 4 Modello P02  | 320612 P02 |
| Anello per ugelli n. 5 Modello D07                           | 320613 D07 |
| Vite di serraggio n. 3 Modello P05                           | 320611 P05 |
| Vite di serraggio n. 3 Modello D07                           | 320611 D07 |
| Spina di supporto n. 7 Modello P05                           | 320618 P05 |
| Spessore n. 1 Modello P06                                    | 320610 P06 |
| Vite di serraggio n. 3 Modello P06                           | 320611 P06 |
| Leva n. 4 Modello P04  | 320612 P04 |
| Leva n. 4 Modello P05  | 320612 P05 |
| Leva n. 4 Modello P06  | 320612 P06 |
| Ugello di raffreddamento ad alte prestazioni (HP) Modello 63 | 320001 63  |
| Spessore n. 1 Modello P02                                    | 320610 P02 |
| Spina di supporto n. 7 Modello P06                           | 320618 P06 |
| Spessore n. 1 Modello P01                                    | 320610 P01 |
| Spina di supporto n. 7 Modello P02                           | 320618 P02 |

