



Codolo 45° a tenuta stagna, senza foro, Adatti per coni: 50



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308760 50
GTIN	4045197223883
Classe articolo	32Z

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

Per mandrini con attacco **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

Nota:

A tenuta stagna – con o-ring.

La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell'eShop.

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

Descrizione tecnica

L ₁	45 mm
Ø Testa D ₁	23 mm
Coppia di serraggio massima	150 Nm
Adatti per coni	50
Filettatura M	M24
Adatti per coni con codice a colori	SK 50
Giunto di Ø D	38 mm

Lunghezza complessiva L	85 mm
Apertura	30 mm
Caratteristica di foratura	senza foro
Norma codoli di serraggio	MAS 403
Tipo di prodotto	Codolo

Accessori

Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308825 50