



## Codolo Mazak, Forma A, con foro, Adatti per coni: 40M



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308670 40M
GTIN	4045197439185
Classe articolo	32Z

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Lato frontale tornito in piano.**

A tenuta stagna.

#### Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

#### Uso:

- **Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).**
- **Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).**

#### Nota:

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta. Nessuna chiave di serraggio adatta disponibile.

### Descrizione tecnica

Ø Testa D <sub>1</sub>	18,79 mm
Adatti per coni con codice a colori	SK 40
Adatti per coni	40
Lunghezza complessiva L	41,25 mm

L <sub>1</sub>	16,25 mm
Giunto di Ø D	21,8 mm
Coppia di serraggio massima	50 Nm
Ø Foro	6 mm
Filettatura M	M16
Apertura	19 mm
Caratteristica di foratura	con foro
Norma codoli di serraggio	CAT
Tipo di prodotto	Codolo