

**Codolo 45° a tenuta stagna, con foro, Adatti per coni: 30****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 308765 30     |
| GTIN            | 4045197648020 |
| Classe articolo | 32Z           |

**Descrizione****Descrizione:**

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

**Uso:**

Per mandrini con attacco **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

**Nota:**

**A tenuta stagna** – con o-ring.

La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell'eShop.

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

**Descrizione tecnica**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Adatti per coni con codice a colori | SK 30 |
| L <sub>1</sub>                      | 23 mm |
| Filettatura M                       | M12   |
| Coppia di serraggio massima         | 20 Nm |
| Ø Testa D <sub>1</sub>              | 11 mm |
| Adatti per coni                     | 30    |
| Lunghezza complessiva L             | 43 mm |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Giunto di Ø D              | 16,5 mm  |
| Apertura                   | 13 mm    |
| Caratteristica di foratura | con foro |
| Norma codoli di serraggio  | MAS 403  |
| Tipo di prodotto           | Codolo   |

---

## Accessori

|  |           |
|--|-----------|
| Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 30 | 308835 30 |
|--|-----------|