

**Garant**
**Codolo Forma A, con foro, Adatti per coni: 50**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308600 50
GTIN	4045197150912
Classe articolo	31Z

**Descrizione**
**Descrizione:**

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

**Uso:**

- Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
- Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).
- Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).

**Nota:**

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.  
ISO 7388-3 è conforme alla vecchia norma DIN 69872.

**Descrizione tecnica**

Angolo A	15 grado
Adatti per coni	50
Giunto di $\varnothing$ D	36 mm
Adatti per coni con codice a colori	SK 50
Lunghezza complessiva L	74 mm
L <sub>1</sub>	34 mm

Filettatura M	M24
Coppia di serraggio massima	150 Nm
Ø Testa D <sub>1</sub>	28 mm
Apertura	30 mm
Caratteristica di foratura	con foro
Norma codoli di serraggio	ISO 7388-3
Tipo di prodotto	Codolo

## Accessori

Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308825 50