

HOLEX

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna, senza foro, Adatti per coni: 40



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308700 40
GTIN	4045197151025
Classe articolo	32Z

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

Per mandrini con attacco **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Nota:

A tenuta stagna – con o-ring.

La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell'eShop.

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta. Nessuna chiave di serraggio adatta disponibile.

Descrizione tecnica

Adatti per coni con codice a colori	SK 40
Filettatura M	M16
Ø Testa D ₁	21,1 mm
L ₁	25,1 mm
Giunto di Ø D	25,1 mm

Coppia di serraggio massima	50 Nm
Lunghezza complessiva L	53 mm
Adatti per coni	40
Apertura	22 mm
Caratteristica di foratura	senza foro
Tipo di prodotto	Codolo