

Garant**Mandrino portautensili a calettare, PSC 63 corto, Ø di serraggio D1: 4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308568 4
GTIN	4045197486349
Classe articolo	31C

Descrizione**Esecuzione:**

- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Accessori speciali:

Prolunga per mandrino portautensili n. art. 302410 – 302417. Apparecchi per calettamento a caldo n. art. 354210 – 354450.

Raccordo per lubrorefrigerante HSK n. art. 309885; chiavi a bussola n. art. 309893 e set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

Nota:

Non è possibile regolare la lunghezza.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Ø Attacco D ₁	4 mm
Ø D ₂	12 mm
Ø Esterno D	17 mm
Adattatore	PSC 63 corto

Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

Accessori

Banco da lavoro	354290
Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 3-5 mm	354240 3-5
Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1