

**Codolo 45° a tenuta stagna, con foro, Adatti per coni: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308765 40
GTIN	4045197532756
Classe articolo	32Z

**Descrizione****Descrizione:**

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

**Uso:**

Per mandrini con attacco **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

**Nota:**

**A tenuta stagna** – con o-ring.

La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell'eShop.

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

**Descrizione tecnica**

Adatti per coni con codice a colori	SK 40
Ø Testa D <sub>1</sub>	15 mm
L <sub>1</sub>	35 mm
Adatti per coni	40
Giunto di Ø D	23 mm
Coppia di serraggio massima	50 Nm
Lunghezza complessiva L	60 mm

Filettatura M	M16
Apertura	19 mm
Caratteristica di foratura	con foro
Norma codoli di serraggio	MAS 403
Tipo di prodotto	Codolo

## Accessori

Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308825 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308835 40