

HOLEX**Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A, con foro di Ø 7 mm, Adatti per coni: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308630 40
GTIN	4045197485915
Classe articolo	32Z

Descrizione**Descrizione:**

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

- **Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).**
- **Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).**

Nota:

A tenuta stagna – con o-ring.

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

ISO 7388-3 è conforme alla vecchia norma DIN 69872.

Descrizione tecnica

L ₁	29 mm
Giunto di Ø D	23 mm
Adatti per coni	40
Lunghezza complessiva L	54 mm
Angolo A	15 grado

Coppia di serraggio massima	50 Nm
Ø Testa D ₁	19 mm
Adatti per coni con codice a colori	SK 40
Filettatura M	M16
Apertura	19 mm
Caratteristica di foratura	con foro di Ø 7 mm
Norma codoli di serraggio	ISO 7388-3
Tipo di prodotto	Codolo

Accessori

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308825 40