



Codolo a tenuta stagna, con foro, Adatti per coni: 40



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308635 40
GTIN	4045197644480
Classe articolo	32Z

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

- Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
- Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).
- Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).

Per:

FADAL, simile a ISO 7388, 3 mm con prolunga.

Nota:

La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell'eShop.

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

A tenuta stagna – con o-ring. Nessuna chiave di serraggio adatta disponibile.

Descrizione tecnica

L ₁	19,25 mm
Giunto di Ø D	22 mm
Adatti per coni con codice a colori	SK 40
Ø Testa D ₁	18,95 mm

Coppia di serraggio massima	50 Nm
Filettatura M	M16
Adatti per coni	40
Lunghezza complessiva L	47,5 mm
Apertura	19 mm
Caratteristica di foratura	con foro
Norma codoli di serraggio	ISO 7388-3
Tipo di prodotto	Codolo