



## Saldatore elettrico universale, Capacità di riscaldamento: 150W



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082100 150
GTIN	4003008069488
Classe articolo	04C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Saldatore elettrico industriale di lunga durata con **punte per saldatore Ersadur** (durata 30 volte superiore rispetto alle punte in rame tradizionali). **Tempo di riscaldamento 3 minuti** (Dim. 300 ca. 5 minuti). Cavo di alimentazione in gomma da 1,5 m (Dim. 30 in PVC). **Con supporto** (non Dim. 30). Potente saldatore elettrico per conduttori in rame con sezioni sino a 6 mm<sup>2</sup>.

### Descrizione tecnica

Per sezioni in Cu fino a	6 mm <sup>2</sup>
Temperatura delle punte dopo 3 minuti	450 °C
Peso senza cavo	245 g
Capacità di riscaldamento	150 W
Larghezza punta	5,3 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Saldatoio elettrico

### Accessori

Filo per saldare senza piombo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rotolo da 250 g Ø Filo per saldare 1 mm	082365 1
	082355

Pompetta aspirante per dissaldare PDD03, in plastica,  
antistatica

Filo per saldare senza piombo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rotolo da  
250 g Ø Filo per saldare 1,5 mm

082365 1,5

Punte per saldatore Denominazione originale prodotto  
152JD

082400 152JD