



## Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna, con foro, Adatti per coni: 40



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308720 40
GTIN	4045197151049
Classe articolo	32Z

### Descrizione

#### Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

#### Uso:

Per mandrini con attacco **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

#### Nota:

La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell'eShop.

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta. **A tenuta stagna** – con o-ring.

Nessuna chiave di serraggio adatta disponibile.

Giunto di  $\varnothing$  D: 25,1 mm

$\varnothing$  testa D<sub>1</sub>: 21,1 mm

Lunghezza complessiva L: 53 mm

L<sub>1</sub>: 25,1 mm

Filettatura M: M16

Coppia di serraggio massima: 50 Nm

### Descrizione tecnica

Filettatura M	M16
---------------	-----

Adatti per coni con codice a colori	SK 40
Adatti per coni	40
Coppia di serraggio massima	50 Nm
Giunto di $\varnothing$ D	25,1 mm
$\varnothing$ testa D <sub>1</sub>	21,1 mm
L <sub>1</sub>	25,1 mm
Lunghezza complessiva L	53 mm
Apertura	22 mm
Caratteristica di foratura	con foro
Tipo di prodotto	Codolo