



Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna, con foro, Adatti per coni: 50



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308720 50
GTIN	4045197151056
Classe articolo	32Z

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

Per mandrini con attacco **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Nota:

La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell'eShop.

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

Giunto di Ø D: 39,3 mm

Ø testa D₁: 32 mm

Lunghezza complessiva L: 65 mm

L₁: 25,1 mm

Filettatura M: M24

Coppia di serraggio massima: 150 Nm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	65 mm
Adatti per coni	50

L ₁	25,1 mm
Filettatura M	M24
Giunto di Ø D	39,3 mm
Adatti per coni con codice a colori	SK 50
Ø testa D ₁	32 mm
Coppia di serraggio massima	150 Nm
Apertura	30 mm
Caratteristica di foratura	con foro
Tipo di prodotto	Codolo

Accessori

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 50	308812 50
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308825 50
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 50	308810 50