



Codolo tenuta stagna, Forma A, con foro, Adatti per coni: 40



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308610 40
GTIN	4045197150929
Classe articolo	32Z

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

- Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
- Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).
- Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).

Nota:

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

ISO 7388-3 è conforme alla vecchia norma DIN 69872.

A tenuta stagna – con o-ring.

Descrizione tecnica

Angolo A	15 grado
Adatti per coni con codice a colori	SK 40
Lunghezza complessiva L	54 mm
Giunto di Ø D	23 mm
Filettatura M	M16
L ₁	26 mm

Adatti per coni	40
Ø Testa D ₁	19 mm
Coppia di serraggio massima	50 Nm
Apertura	19 mm
Caratteristica di foratura	con foro
Norma codoli di serraggio	ISO 7388-3
Tipo di prodotto	Codolo

Accessori

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308825 40