



## Codolo speciale con filettatura interna, con foro, Adatti per coni: 40



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308740 40
GTIN	4045197151063
Classe articolo	32Z

### Descrizione

#### Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

#### Uso:

Per mandrini con attacco **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

#### Nota:

**A tenuta stagna** – con o-ring.

La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell'eShop.

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta. Nessuna chiave di serraggio adatta disponibile.

### Descrizione tecnica

Filettatura interna	M16
Adatti per coni con codice a colori	SK 40
Ø Testa D <sub>1</sub>	21,1 mm
Filettatura M	M16
Adatti per coni	40
L <sub>1</sub>	25,1 mm

Giunto di $\varnothing$ D	25,1 mm
Lunghezza complessiva L	53 mm
Coppia di serraggio massima	50 Nm
Profondità filettatura interna	17 mm
Apertura	22 mm
Caratteristica di foratura	con foro
Tipo di prodotto	Codolo