

SWISS TOOLS

## Barra alesatrice con bloccaggio a leva destra, PSC, Ø Codolo / misura inserto – Dimensione A: 40/15-110mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320405 40/15-110
GTIN	2050001715470
Classe articolo	36D

### Descrizione

#### Nota:

L'ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.  
Perno di serraggio PSC su richiesta.

### Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	110 mm
Distanza asse-punta f	22 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>1</sub> min	40 mm
Inserto adatto	DN.. 1506..
Ricambi	P05
Misura inserto	15
Ø Gambo	40 mm
Lunghezza utile L <sub>N</sub>	90 mm
Adattatore	PSC
Tipo di impiego	destro
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì

Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Tipo di prodotto	Portautensili per barre alesatrici

## Accessori

Spina di supporto n. 7 Modello P01	320618 P01
Leva n. 4 Modello P02	320612 P02
Leva n. 4 Modello P05	320612 P05
Spessore n. 1 Modello P06	320610 P06
Leva n. 4 Modello P04	320612 P04
Spessore n. 1 Modello P04	320610 P04
Ugello di raffreddamento ad alte prestazioni (HP) Modello 63	320001 63
Spessore n. 1 Modello P05	320610 P05
Leva n. 4 Modello P01	320612 P01
Staffa di serraggio n. 6 Modello D07	320614 D07
Anello per ugelli n. 5 Modello D07	320613 D07
Vite di serraggio n. 3 Modello P02	320611 P02
Vite di serraggio n. 3 Modello P01	320611 P01
Vite di serraggio n. 3 Modello P05	320611 P05
Spessore n. 1 Modello P02	320610 P02
Vite di serraggio n. 3 Modello P06	320611 P06
Spina di supporto n. 7 Modello P05	320618 P05
Vite di serraggio n. 3 Modello D07	320611 D07
Spina di supporto n. 7 Modello P02	320618 P02
Spina di supporto n. 7 Modello P04	320618 P04
Spina di supporto n. 7 Modello P06	320618 P06
Leva n. 4 Modello P06	320612 P06
Spessore n. 1 Modello P01	320610 P01

