

**Codolo 60° a tenuta stagna, con foro, Adatti per coni: 30****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308785 30
GTIN	4045197648044
Classe articolo	32Z

**Descrizione****Descrizione:**

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

**Uso:**

Per mandrini con attacco **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

**Nota:**

**A tenuta stagna** – con o-ring.

La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell'eShop.

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

**Descrizione tecnica**

Filettatura M	M12
Adatti per coni	30
L <sub>1</sub>	23 mm
Ø Testa D <sub>1</sub>	11 mm
Lunghezza complessiva L	43 mm
Giunto di Ø D	16,5 mm
Adatti per coni con codice a colori	SK 30

Coppia di serraggio massima	20 Nm
Apertura	13 mm
Caratteristica di foratura	con foro
Norma codoli di serraggio	MAS 403
Tipo di prodotto	Codolo

---

## Accessori

Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 30	308835 30
--	-----------