

**Garant****Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B, senza foro, Adatti per coni: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308615 40
GTIN	4045197554543
Classe articolo	31Z

**Descrizione****Descrizione:**

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

**Uso:**

- Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
- Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).
- Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).

**Nota:**

**A tenuta stagna** – con o-ring.

ISO 7388-3 è conforme alla vecchia norma DIN 69872.

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

**Descrizione tecnica**

Adatti per coni con codice a colori	SK 40
Ø Testa D <sub>1</sub>	19 mm
Angolo A	15 grado
Lunghezza complessiva L	54 mm
L <sub>1</sub>	26 mm
Filettatura M	M16

Coppia di serraggio massima	50 Nm
Giunto di Ø D	23 mm
Adatti per coni	40
Apertura	19 mm
Caratteristica di foratura	senza foro
Norma codoli di serraggio	ISO 7388-3
Tipo di prodotto	Codolo

## Accessori

Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308825 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40