

Garant**Codolo a tenuta stagna, senza foro, Adatti per coni: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308660 40
GTIN	4045197151001
Classe articolo	31Z

Descrizione**Descrizione:**

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

- **Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).**
- **Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).**

Nota:

A tenuta stagna – con o-ring.

La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell'eShop. Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

Descrizione tecnica

Coppia di serraggio massima	50 Nm
Ø Testa D ₁	18,95 mm
Adatti per coni	40
Filettatura M	M16
Adatti per coni con codice a colori	SK 40

Giunto di \varnothing D	22,5 mm
Lunghezza complessiva L	44,5 mm
L ₁	16,25 mm
Apertura	18 mm
Caratteristica di foratura	senza foro
Norma codoli di serraggio	ISO 7388
Tipo di prodotto	Codolo

Accessori

Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
--	-----------