

Garant**Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B, senza foro, Adatti per coni: 50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308615 50
GTIN	4045197554550
Classe articolo	31Z

Descrizione**Descrizione:**

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

- Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
- Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).
- Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).

Nota:

A tenuta stagna – con o-ring.

ISO 7388-3 è conforme alla vecchia norma DIN 69872.

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

Descrizione tecnica

Filettatura M	M24
L ₁	34 mm
Lunghezza complessiva L	74 mm
Coppia di serraggio massima	150 Nm
Giunto di Ø D	36 mm
Adatti per coni con codice a colori	SK 50

Ø Testa D ₁	28 mm
Angolo A	15 grado
Adatti per coni	50
Apertura	30 mm
Caratteristica di foratura	senza foro
Norma codoli di serraggio	ISO 7388-3
Tipo di prodotto	Codolo

Accessori

Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308825 50