



Codolo 45° a tenuta stagna, senza foro, Adatti per coni: 40



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308760 40
GTIN	4045197151087
Classe articolo	32Z

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

Per mandrini con attacco **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

Nota:

A tenuta stagna – con o-ring.

La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell'eShop.

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

Descrizione tecnica

Filettatura M	M16
Adatti per coni con codice a colori	SK 40
L ₁	35 mm
Lunghezza complessiva L	60 mm
Adatti per coni	40
Coppia di serraggio massima	50 Nm
Ø Testa D ₁	15 mm

Giunto di Ø D	23 mm
Apertura	19 mm
Caratteristica di foratura	senza foro
Norma codoli di serraggio	MAS 403
Tipo di prodotto	Codolo

Accessori

Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308835 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308825 40