

SWISS TOOLS

Barra alesatrice con bloccaggio a vite sinistra, PSC, Ø Codolo / misura inserto – dimensione A: 50/11-90mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320396 50/11-90
GTIN	2050001715746
Classe articolo	36D

Descrizione**Nota:**

L'ugello HP adatto n. art.0001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Distanza asse-punta f	17 mm
Sporgenza totale Dim. A	90 mm
Misura inserto	11
Ricambi	S05
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Ø Preforatura minimo D ₁ min	32 mm
Ø Gambo	50 mm
Lunghezza utile L _N	70 mm
Adattatore	PSC
Tipo di impiego	sinistro
Norma attacco	ISO 26623-1

Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Tipo di prodotto	Portautensili per barre alesatrici