

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter
Mandrino autobloccante ad alte prestazioni, Modello: 100/16

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	341000 100/16
GTIN	4045197308337
Classe articolo	33A

Descrizione
Esecuzione:

Mandrini a tre griffe **ad alte prestazioni**, esecuzione di precisione. Elevata precisione di concentricità radiale, senza chiave, autobloccanti, elevata forza di serraggio. Facile smontaggio manuale. Le parti soggette a usura sono temprate e sostituibili.

Uso:

Per trapani a mano e a colonna, fresatrici e torni, per l'innesto su attacchi conici n. art. 342300 – 342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

Norma:
DIN 238
Descrizione tecnica

Lunghezza della testina aperta	80 mm
Cono mandrino	B 16
Ø Massimo cono mandrino	15,733 mm
Modello	100/16
Campo di serraggio	0,5 - 10 mm
Lunghezza della testina chiusa	91,5 mm
Ø Esterno	43 mm
Tipo di prodotto	Mandrino senza chiave

