

SWISS TOOLS

## Barra alesatrice con bloccaggio a leva sinistra, PSC, Ø Codolo / misura inserto – Dimensione A: 50/15-110mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320406 50/15-110
GTIN	2050001715166
Classe articolo	36D

### Descrizione

#### Nota:

L'ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.  
Perno di serraggio PSC su richiesta.

### Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D <sub>1</sub> min	40 mm
Inserto adatto	DN.. 1506..
Sporgenza totale Dim. A	110 mm
Misura inserto	15
Ricambi	P05
Distanza asse-punta f	22 mm
Ø Gambo	50 mm
Lunghezza utile L <sub>N</sub>	90 mm
Adattatore	PSC
Tipo di impiego	sinistro
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì

Angolo di regolazione $\kappa$	107,5 grado
Tipo di prodotto	Portautensili per barre alesatrici