

HOLEX**Prolunga per maschi a filettare con passaggio interno per LR, Modello: 12L****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	338450 12L
GTIN	4045197603692
Classe articolo	32H

Descrizione**Esecuzione:**

- **Versione con esecuzione lunga o extralunga.**
- **L'estremità anteriore della prolunga è a forma di pinza di serraggio. Serrando manualmente la ghiera di serraggio zigrinata, la pinza di serraggio viene bloccata con il maschio a filettare.**
- **La trasmissione della coppia avviene attraverso il quadro.**
- **L'estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze ER per maschi a filettare con quadro.**

Con passaggio interno di lubrorefrigerante.

Uso:

Per la filettatura in punti di difficile accesso, come per es. incavi profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità o direttamente su pareti in ghisa.

Nota:

Pinza di serraggio esagonale alternativa per il fissaggio del maschio a filettare disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Per lunghezza dello stelo l_1	41 mm
Per quadro K_1	12 mm
Per \varnothing codolo filettato d_2	16 mm
Prolunga K_2	12 mm
Prolunga L_3	330 mm
Per \varnothing nominale filettatura d_1 DIN 374/376	M20

Ø Prolunga D ₃	16 mm
Prolunga L ₂	90 mm
Ø Prolunga D ₄	22 mm
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice