

HOLEX**Prolunga per maschi a filettare con passaggio interno per LR, Modello: 4L****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	338450 4L
GTIN	4045197603500
Classe articolo	32H

Descrizione**Esecuzione:**

- **Versione con esecuzione lunga o extralunga.**
- **L'estremità anteriore della prolunga è a forma di pinza di serraggio. Serrando manualmente la ghiera di serraggio zigrinata, la pinza di serraggio viene bloccata con il maschio a filettare.**
- **La trasmissione della coppia avviene attraverso il quadro.**
- **L'estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze ER per maschi a filettare con quadro.**

Con passaggio interno di lubrorefrigerante.

Uso:

Per la filettatura in punti di difficile accesso, come peres. incavi profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità o direttamente su pareti in ghisa.

Nota:

Pinza di serraggio esagonale alternativa per il fissaggio del maschio a filettare disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Prolunga K ₂	5,5 mm
Per quadro K ₁	4,9 mm
Prolunga L ₂	70 mm
Per Ø nominale filettatura d ₁ DIN 374/376	M8
Per Ø codolo filettato d ₂	6 mm
Per Ø nominale filettatura d ₁ DIN 371	M4,5 – M6

Per lunghezza dello stelo l_1	26 mm
Prolunga L_3	230 mm
\varnothing Prolunga D_3	7 mm
\varnothing Prolunga D_4	12,1 mm
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice