



Mandrino a pinza ER Forma ADB, BT 40 A = 160, per Dim. pinza ER: 25



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302800 25
GTIN	4250122615347
Classe articolo	36E

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati.

Tutti i codoli bruniti.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma **DIN 6499, forme A e B.**

Fornitura:

Con ghiera di serraggio ER.

Accessori speciali:

Pinze ER n. art. 308881 – 309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680 – 309745 o n. art. 613300.

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309580 oppure 309610.

Strategia di truciolatura: HSC

Campo di serraggio: 1 - 16 mm

Sporgenza totale Dim. A: 160 mm

Ø Esterno D: 42 mm

Ghiera di serraggio ER di ricambio: 25

Chiave di serraggio ER: 25

Descrizione tecnica

Ghiera di serraggio ER di ricambio	25
Sporgenza totale Dim. A	160 mm
Chiave di serraggio ER	25

Campo di serraggio	1 - 16 mm
Per pinze di serraggio ER	25
Ø Esterno D	42 mm
Adattatore	BT 40 A = 160
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 20000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Accessori

Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	308960 9
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 5 mm	308962 5
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 6 mm	309430 6
Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 25	309680 25
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308941 2
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 15 mm	308946 15
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308941 4
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 3,5 mm	309430 3,5
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 12 mm	308959 12
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 7 mm	308962 7
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 6 mm	308962 6

Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 8 mm	309430 8
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 10 mm	308962 10
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 11 mm	308959 11
Pinza ER Ø Attacco nominale d 14 mm	308941 14
Set di 15 pinze ER 2-16 mm con guarnizione	309244
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	308941 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 11 mm	308941 11
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 15 mm	308959 15
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 40	308810 40
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308960 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308960 2
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	308946 3
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 16 mm	308962 16
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 16 mm	308946 16
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	308946 4
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 11 mm	308946 11
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	308946 8
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 3 mm	308959 3
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 5 mm	308959 5
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 9 mm	308962 9
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 8 mm	308962 8
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 12 mm	308962 12
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 7 mm	308959 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 12 mm	308941 12

Pinza ER Ø Attacco nominale d 15 mm	308960 15
Pinza ER Ø Attacco nominale d 13 mm	308941 13
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Set di 7 pinze ER 4 – 16 mm con guarnizione	309022
Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	308941 9
Pinza ER Ø Attacco nominale d 16 mm	308941 16
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 10 mm	309430 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308960 5
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 4 mm	308962 4
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 3 mm	308962 3
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 6 mm	308959 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308941 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 16 mm	308960 16
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 10 mm	308959 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 14 mm	308960 14
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308941 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 11 mm	308960 11
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 14 mm	308946 14
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	308946 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2,5 mm	308941 2,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308941 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308960 4
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 14 mm	308959 14
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308960 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308941 5

Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 9 mm	308959 9
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 14 mm	308962 14
Set di 15 pinze ER 2-16 mm	309240
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308960 6
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	308946 5
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 2,8 mm	309430 2,8
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 11 mm	308962 11
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 12 mm	308946 12
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 16 mm	308959 16
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 13 mm	308959 13
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308941 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 13 mm	308960 13
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 9 mm	309430 9
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 8 mm	308959 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 15 mm	308941 15
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 4 mm	308959 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	308960 10
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 7 mm	309430 7
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 40	308812 40
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309430 4,5
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	308946 6

Pinza ER Ø Attacco nominale d 12 mm	308960 12
Set di 15 pinze ER 2-16 mm con guarnizione e ugelli	309245
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 15 mm	308962 15
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per cono 40	308785 40
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	308946 7
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 13 mm	308946 13
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308960 3
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 13 mm	308962 13
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	308946 9
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per cono 40	308806 40