

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Mandrino autobloccante ad alte prestazioni, Modello: 65/12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	341000 65/12
GTIN	4045197308306
Classe articolo	33A

**Descrizione****Esecuzione:**

Mandrini a tre griffe **ad alte prestazioni**, esecuzione di precisione. Elevata precisione di concentricità radiale, senza chiave, autobloccanti, elevata forza di serraggio. Facile smontaggio manuale. Le parti soggette a usura sono temprate e sostituibili.

**Uso:**

Per trapani a mano e a colonna, fresatrici e torni, per l'innesto su attacchi conici n. art. 342300 – 342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

**Norma:****DIN 238****Descrizione tecnica**

Cono mandrino	B 12
Modello	65/12
Lunghezza della testina chiusa	68 mm
Lunghezza della testina aperta	61,5 mm
Ø Massimo cono mandrino	12,056 mm
Campo di serraggio	0,5 - 6,5 mm
Ø Esterno	34 mm
Tipo di prodotto	Mandrino senza chiave

