



Mandrino a pinza ER Forma ADB, BT 50 corto, Per pinze di serraggio ER: 16 ER



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302820 16
GTIN	4250122615385
Classe articolo	36E

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati.

Tutti i codoli bruniti. Qualità di equilibratura G 6,3 / 20.000 min⁻¹.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma **DIN 6499, forme A e B.**

Fornitura:

Con ghiera di serraggio ER.

Accessori speciali:

Pinze ER n. art. 308881 – 309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680 – 309720.

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309580 oppure 309610.

Strategia di truciolatura: HSC

Campo di serraggio: 0,5 - 10 mm

Sporgenza totale Dim. A: 70 mm

Ø esterno D: 28 mm

Ghiera di serraggio ER di ricambio: 16

Chiave di serraggio ER: 16

Descrizione tecnica

Ghiera di serraggio ER di ricambio	16
Sporgenza totale Dim. A	70 mm

Campo di serraggio	0,5 - 10 mm
per pinze di serraggio ER	16
Chiave di serraggio ER	16
Ø esterno D	28 mm
Adattatore	BT 50 corto
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC

Accessori

Pinza ER HP di precisione con guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	309371 4
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	308906 9
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK	308812 50
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1,5 mm	308901 1,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1 mm	308901 1
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	308906 8
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 6 mm	309425 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308901 2
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	308906 3
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK	308810 50
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	308906 7
	309425 3,5

Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 3,5 mm

Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308920 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	308901 10
Pinza ER HP di precisione Ø attacco nominale d 9 mm	309370 9
Set di 10 pinze ER 1-10 mm con guarnizione e ugelli	309165
Set di pinze ER HP di precisione con guarnizione (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
Pinza ER HP di precisione con guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	309371 7
Pinza ER HP di precisione Ø attacco nominale d 8 mm	309370 8
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 4 mm	308922 4
Set di 10 pinze ER 1-10 mm	309160
Pinza ER HP di precisione con guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	309371 5
Pinza ER HP di precisione Ø attacco nominale d 7 mm	309370 7
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 10 mm	308922 10
Pinza ER HP di precisione con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 6 mm	309372 6
Pinza ER HP di precisione Ø attacco nominale d 2 mm	309370 2
Pinza ER HP di precisione Ø attacco nominale d 6 mm	309370 6
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 9 mm	308921 9
Pinza ER HP di precisione con guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	309371 3
Pinza ER HP di precisione Ø attacco nominale d 5 mm	309370 5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	308920 10
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	308906 10
Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK	308830 50

Pinza ER HP di precisione Ø attacco nominale d 1 mm	309370 1
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	308906 6
Pinza ER HP di precisione con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 8 mm	309372 8
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 3 mm	308921 3
Set di pinze ER HP di precisione (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 4 mm	308921 4
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309425 4,5
Set di 10 pinze ER 1-10 mm	309012
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1 mm	308920 1
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Set di 10 pinze ER 1-10 mm con guarnizione	309164
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308920 5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308901 5
Chiave di serraggio ER attacco da 1/2 pollice Per mandrini a pinza ER 16	309700 16
Pinza ER HP di precisione con guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	309371 10
Pinza ER HP di precisione con guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	309371 9
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 7 mm	308922 7
Pinza ER HP di precisione con guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	309371 6
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 6 mm	308921 6
Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 16	309680 16
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308901 6
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 10 mm	308921 10
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 8 mm	308921 8
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	308901 9

Pinza ER HP di precisione con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 4 mm	309372 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308901 7
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 2,8 mm	309425 2,8
Pinza ER HP di precisione Ø attacco nominale d 3 mm	309370 3
Chiave di serraggio ER attacco da 1/2 pollice Per mandrini a pinza ER 16	309720 16
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2,5 mm	308901 2,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308901 4
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 5 mm	308921 5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308920 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308920 2
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	308906 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308920 4
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 9 mm	308922 9
Pinza ER HP di precisione con guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	309371 8
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 7 mm	308921 7
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	308906 5
Pinza ER HP di precisione Ø attacco nominale d 10 mm	309370 10
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 6 mm	308922 6
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 8 mm	308922 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308920 6
Pinza ER HP di precisione Ø attacco nominale d 4 mm	309370 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308920 8
Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK	308820 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50

Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	308920 9
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 3 mm	308922 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308901 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308901 8
Set di 6 pinze ER 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm con guarnizione	309014
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 5 mm	308922 5
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50