

**Set di nastri adesivi di carta, larghezza × lunghezza (mm×m): 50X50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083645 50X50
GTIN	4005801208538
Classe articolo	08M

Descrizione**Esecuzione:**

tesakrepp® 4329 è un **nastro adesivo di carta leggermente crespato**, sottile e **flessibile** con un'elevata resistenza alla rettifica a umido e una buona **adesione su vernice e stucco**. Adatto anche a **lavori di copertura e verniciatura** generici con temperature fino a 70 °C.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Descrizione tecnica

Larghezza	50 mm
Denominazione originale prodotto	tesakrepp® 4329
Spessore	0,13 mm
Colore	giallastro
Lunghezza	50 m
Elasticità	10 %

Guaina conduttrice presente	no
Numero nastri adesivi	6
Resistenza alla trazione	0,33 N/mm
Massa adesiva	Gomma naturale
Resistente ad alte temperature fino a	70 °C
Umidità dell'aria magazzino	50 - 70 %
Temperatura di immagazzinamento	15 - 35 °C
Particolarità	siglabile
Particolarità	macerabile
Particolarità	con strappo manuale
Materiale supporto	Carta
Forza adesiva su acciaio	0,28 N/mm
Applicazione	Lavori di copertura
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Tipo di prodotto	Nastro adesivo