



Mandrino a pinza OZ Forma ADB, BT 40 A = 70, Campo di serraggio: 2-16 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302880 2-16
GTIN	
Classe articolo	36E

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati.

Ghiera su cuscinetti a sfera per una maggiore forza di tenuta e una migliore rotazione concentrica.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico secondo **ISO 10897**.

Fornitura:

Inclusa ghiera di serraggio OZ.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 / 308835, pinze di serraggio OZ n. art. 309540 – 309565, chiave a settore n. art. 628400.

Strategia di truciolatura: HSC

Sporgenza totale Dim. A: 70 mm

Ø esterno D: 43 mm

Ghiera di serraggio di ricambio n. art. 309670: 2 - 16

Chiave a settore adatta n. art. 628400: 40/42

Descrizione tecnica

Chiave a settore adatta n. art. 628400	40/42
Ghiera di serraggio di ricambio n. art. 309670	2 - 16
Sporgenza totale Dim. A	70 mm
Campo di serraggio	2 - 16 mm

Ø esterno D	43 mm
Adattatore	BT 40 A = 70
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Accessori

Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 6 mm	309540 6
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308720 40
Codolo Hurco 60° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308804 40
Codolo Hurco 45° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 9 mm	309540 9
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 8 mm	309540 8
Chiave a settore con nasello - quadro Per Ø esterno dado 40/42 mm	628400 40/42
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 16 mm	309540 16
Codoli Mazak, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
	308630 40

Codoli Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 14 mm	309540 14
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 12 mm	309540 12
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codoli Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Chiavi per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) Adatti per coni 40 SK	308820 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 10 mm	309540 10
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 40 SK	308812 40
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 5 mm	309540 5
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 11 mm	309540 11
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codoli Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308780 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 4 mm	309540 4
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 13 mm	309540 13
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codoli Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 15 mm	309540 15

Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 7 mm	309540 7
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Chiavi per codoli di serraggio ISO 7388 Adatti per coni 40 SK	308830 40
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 40 SK	308810 40
Codolo Hurco 60° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308803 40
Codolo Hurco 90° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308805 40