

**Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna, Adatti per coni: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308802 40
GTIN	4045197644602
Classe articolo	32Z

Descrizione**Descrizione:**

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

Per mandrini con attacco **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Nota:

A tenuta stagna – con o-ring.

La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell'eShop.
Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	57,15 mm
Coppia di serraggio massima	50 Nm
L ₁	32 mm
Ø Testa D ₁	15 mm
Filettatura M	M16
Adatti per coni con codice a colori	SK 40
Giunto di Ø D	23 mm

Adatti per coni	40
Apertura	19 mm
Norma codoli di serraggio	MAS 403
Tipo di prodotto	Codolo

Accessori

Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308825 40