


3M**Nastro adesivo in alluminio, larghezza × lunghezza (mm×m): 38X50**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083635 38X50
GTIN	2050001661425
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

Questo morbido nastro adesivo in alluminio è particolarmente indicato per la galvanizzazione, presenta un'elevata riflessione di calore e luce ed è resistente alle intemperie e alle sostanze chimiche.

Il **3M™ 431** presenta una tenuta straordinaria grazie a una buona schermatura dell'umidità e può essere utilizzato senza problemi per applicazioni di lunga durata.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	431
Spessore	0,09 mm
Lunghezza	50 m
Larghezza	38 mm
Colore	argento

Resistenza alla trazione	3,38 N/mm
Elasticità	5 %
Resistente ad alte temperature fino a	-55 - 155 °C
Materiale supporto	Alluminio
Durata minima	12 mese
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Particolarità	Resistente ai raggi UV
Particolarità	resistente all'umidità
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Massa adesiva	Acrilato
Guaina conduttrice presente	no
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Applicazione	Rivestire
Applicazione	Mascherare
Applicazione	Sigillare
Applicazione	Bordare
Applicazione	Schermare
Forza adesiva su acciaio	0,44 N/mm
Tipo di prodotto	Nastro adesivo