



Mandrino portafrese combinato Forma ADB, BT 40 corto, Mandrino di \varnothing d1: 27mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302900 27
GTIN	4250122613985
Classe articolo	36E

Descrizione

Esecuzione:

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.
Tutti i codoli bruniti.

Uso:

Con chiavetta per frese con scanalature longitudinali, per esempio DIN 841.

Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	55 mm
Mandrino di \varnothing d ₁	27 mm
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	27
Chiave speciale adatta n. art. 309840	27
\varnothing Esterno D	48 mm

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	27
Adattatore	BT 40 corto
Norma	DIN 6358
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Attacchi frese

Accessori

Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Anello di trascinamento Per Ø mandrino 27 mm	309870 27
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Chiave speciale Per Ø mandrino 27 mm	309840 27
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 27 mm	309860 27
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40