



## Mandrino portafrese combinato Forma ADB, BT 40 corto, Mandrino di $\varnothing$ d1: 32mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302900 32
GTIN	4250122614005
Classe articolo	36E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.  
Tutti i codoli bruniti.

#### Uso:

**Con chiavetta** per frese con scanalature longitudinali, per esempio DIN 841.

**Con anello di trascinamento** per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.

#### Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

#### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

#### Nota:

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

### Descrizione tecnica

Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	32
Chiave speciale adatta n. art. 309840	32
Sporgenza totale Dim. A	60 mm
Mandrino di $\varnothing$ d <sub>1</sub>	32 mm
$\varnothing$ Esterno D	58 mm

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	32
Adattatore	BT 40 corto
Norma	DIN 6358
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Attacchi frese

## Accessori

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Chiave speciale Per Ø mandrino 32 mm	309840 32
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 32 mm	309860 32
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Anello di trascinamento Per Ø mandrino 32 mm	309870 32
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40