

**Mandrino a pinza ER Forma ADB, BT 50 A = 100, per Dim. pinza ER: 40****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 302825 40     |
| GTIN            | 4250122615484 |
| Classe articolo | 36E           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Coni interni ed esterni rettificati.

Tutti i codoli bruniti.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma **DIN 6499, forme A e B.**

**Fornitura:**

Con ghiera di serraggio ER.

**Accessori speciali:**

Pinze ER n. art. 308881 – 309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680 – 309745 o n. art. 613300.

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Nota:**

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309580 oppure 309610.

Strategia di truciolatura: HSC

Campo di serraggio: 3 - 26 mm

Sporgenza totale Dim. A: 100 mm

Ø Esterno D: 63 mm

Ghiera di serraggio ER di ricambio: 40

Chiave di serraggio ER: 40

**Descrizione tecnica**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Ghiera di serraggio ER di ricambio | 40        |
| Campo di serraggio                 | 3 - 26 mm |
| Per pinze di serraggio ER          | 40        |

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Chiave di serraggio ER                     | 40                                |
| Sporgenza totale Dim. A                    | 100 mm                            |
| Ø Esterno D                                | 63 mm                             |
| Ø Attacco D <sub>1</sub>                   | 1-16 mm                           |
| Adattatore                                 | BT 50 A = 100                     |
| Norma attacco                              | ISO 7388-2                        |
| Norma attacco                              | JIS B6339                         |
| Forma                                      | ADB                               |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 20000 min <sup>-1</sup> |
| Precisione della concentricità radiale     | ≤ 3 µm                            |
| Strategia di truciolatura                  | HSC                               |
| Tipo di prodotto                           | Mandrini a pinza                  |

## Accessori

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 12 mm | 308992 12 |
| Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 40   | 309680 40 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 19 mm                 | 308990 19 |
| Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 14 mm | 308992 14 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 21 mm                 | 309040 21 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 13 mm                 | 309040 13 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm                  | 308990 9  |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 14 mm                 | 308990 14 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm                  | 309040 5  |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm                  | 309040 4  |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 15 mm                 | 309040 15 |
| Set di 23 pinze ER 4-26 mm                          | 309028    |
| Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 20 mm | 308992 20 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 22 mm                 | 308990 22 |

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm                                        | 309040 8  |
| Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50                  | 308830 50 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 18 mm                                       | 309040 18 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 26 mm                                       | 308990 26 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 12 mm                                       | 308990 12 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 23 mm                                       | 308990 23 |
| Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 25 mm                       | 308992 25 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 22 mm                                       | 309040 22 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50                             | 308795 50 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm                                        | 308990 5  |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 12 mm                                       | 309040 12 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 25 mm                                       | 308990 25 |
| Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm                       | 308992 10 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 11 mm                                       | 308990 11 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm                                        | 309040 7  |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 25 mm                                       | 309040 25 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm                                        | 308990 6  |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 21 mm                                       | 308990 21 |
| Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 16 mm                       | 308992 16 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 16 mm                                       | 308990 16 |
| Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50                             | 308785 50 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 26 mm                                       | 309040 26 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50                             | 308790 50 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 20 mm                                       | 309040 20 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 15 mm                                       | 308990 15 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 18 mm                                       | 308990 18 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 17 mm                                       | 308990 17 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 23 mm                                       | 309040 23 |
| Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 12 mm | 309434 12 |

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm                                         | 308992 6  |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm                                                         | 309040 6  |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 13 mm                                                        | 308990 13 |
| Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 9 mm                   | 309434 9  |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 19 mm                                                        | 309040 19 |
| Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 22 mm                                        | 308992 22 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 16 mm                                                        | 309040 16 |
| Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 6 mm                   | 309434 6  |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm                                                        | 308990 10 |
| Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 8 mm                   | 309434 8  |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50                                              | 308765 50 |
| Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 18 mm                                        | 308992 18 |
| Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 50 | 308810 50 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm                                                         | 309040 9  |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm                                                        | 309040 10 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm                                                         | 308990 7  |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 24 mm                                                        | 308990 24 |
| Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 10 mm                  | 309434 10 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 24 mm                                                        | 309040 24 |
| Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 50  | 308812 50 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 14 mm                                                        | 309040 14 |
| Set di 23 pinze ER 4-26 mm                                                                 | 309320    |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 17 mm                                                        | 309040 17 |
| Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm                                         | 308992 8  |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm                                                         | 308990 4  |

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50                                 | 308760 50 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 11 mm                                           | 309040 11 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 20 mm                                           | 308990 20 |
| Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 16 mm     | 309434 16 |
| Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50 | 308820 50 |
| Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm                                            | 308990 8  |
| Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 14 mm     | 309434 14 |