

**Codolo 90° a tenuta stagna, senza foro, Adatti per coni: 40****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 308790 40     |
| GTIN            | 4045197377876 |
| Classe articolo | 32Z           |

**Descrizione****Descrizione:**

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

**Uso:**

Per mandrini con attacco **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

**Nota:**

**A tenuta stagna** – con o-ring.

La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell'eShop.

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

**Descrizione tecnica**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Coppia di serraggio massima         | 50 Nm |
| Ø Testa D <sub>1</sub>              | 15 mm |
| Adatti per coni                     | 40    |
| Lunghezza complessiva L             | 60 mm |
| L <sub>1</sub>                      | 35 mm |
| Giunto di Ø D                       | 23 mm |
| Adatti per coni con codice a colori | SK 40 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Filettatura M              | M16        |
| Apertura                   | 19 mm      |
| Caratteristica di foratura | senza foro |
| Norma codoli di serraggio  | MAS 403    |
| Tipo di prodotto           | Codolo     |

## Accessori

|  |           |
|--|-----------|
| Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40 | 308825 40 |
| Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40 | 308820 40 |
| Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40                      | 308835 40 |