



Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna, Adatti per coni: 40



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308806 40
GTIN	4045197644640
Classe articolo	32Z

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

Per mandrini con attacco **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Nota:

A tenuta stagna – con o-ring.

La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell'eShop.

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

Norma codoli di serraggio: MAS 403

Giunto di Ø D: 23 mm

Ø testa D₁: 15 mm

Lunghezza complessiva L: 57,15 mm

L₁: 32 mm

Filettatura M: M16

Coppia di serraggio massima: 50 Nm

Descrizione tecnica

Adatti per coni	40
Filettatura M	M16

L ₁	32 mm
Giunto di Ø D	23 mm
Adatti per coni con codice a colori	SK 40
Lunghezza complessiva L	57,15 mm
Coppia di serraggio massima	50 Nm
Ø testa D ₁	15 mm
Apertura	19 mm
Norma codoli di serraggio	MAS 403
Tipo di prodotto	Codolo

Accessori

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308825 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 40	308810 40