



## Codolo 90° a tenuta stagna, senza foro, Adatti per coni: 50



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 308790 50     |
| GTIN            | 4045197377883 |
| Classe articolo | 32Z           |

### Descrizione

#### Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

#### Uso:

Per mandrini con attacco **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

#### Nota:

**A tenuta stagna** – con o-ring.

La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell'eShop.

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

### Descrizione tecnica

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Ø Testa D <sub>1</sub>              | 23 mm  |
| Adatti per coni con codice a colori | SK 50  |
| L <sub>1</sub>                      | 45 mm  |
| Adatti per coni                     | 50     |
| Giunto di Ø D                       | 38 mm  |
| Filettatura M                       | M24    |
| Coppia di serraggio massima         | 150 Nm |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Lunghezza complessiva L    | 85 mm      |
| Apertura                   | 30 mm      |
| Caratteristica di foratura | senza foro |
| Norma codoli di serraggio  | MAS 403    |
| Tipo di prodotto           | Codolo     |

## Accessori

|  |           |
|--|-----------|
| Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50 | 308825 50 |
| Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50                      | 308830 50 |
| Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50 | 308820 50 |