



## Mandrino portafrese combinato Forma ADB, BT 40 A = 100, Mandrino di Ø d1: 22mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302920 22
GTIN	4250122613978
Classe articolo	36E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.  
Tutti i codoli bruniti.

#### Uso:

**Con chiavetta** per frese con scanalature longitudinali, per esempio DIN 841.

**Con anello di trascinamento** per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.

#### Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

#### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

#### Nota:

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

Sporgenza totale Dim. A: 100 mm

Ø Esterno D: 40 mm

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861: 22

Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870: 22

Chiave speciale adatta n. art. 309840: 22

### Descrizione tecnica

Chiave speciale adatta n. art. 309840	22
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	22
Mandrino di Ø d <sub>1</sub>	22 mm

Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Ø Esterno D	40 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	22
Ø Attacco D <sub>1</sub>	22 mm
Adattatore	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Attacchi frese

## Accessori

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo Hurco 90° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308805 40
Chiave speciale Per Ø mandrino 22 mm	309840 22
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 22 mm	309860 22
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Anello di trascinamento Per Ø mandrino 22 mm	309870 22
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308780 40

Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40

308801 40

Codolo Hurco 60° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40

308804 40

Codolo Hurco 60° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40

308803 40

Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40

308802 40