



Contropunta rotante leggera, Cono Morse: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320675 3
GTIN	5907412202754
Classe articolo	36C

Descrizione

Esecuzione:

- **Angolo di affilatura 60°.**
- **Esecuzione leggera, esente da manutenzione.**

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l'obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all'oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.

La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l'inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per torni per sgrossatura e tornitura di precisione.

Ø Alloggiamento D: 50 mm

Lunghezza complessiva L: 151 mm

Lunghezza utile B: 70 mm

Ø Punta massimo 60° A: 22 mm

Errore massimo di rotazione concentrica: 0,005 mm

Lunghezza punta C: 27,5 mm

Descrizione tecnica

Per peso del pezzo	400 kg
Errore massimo di rotazione concentrica	0,005 mm
Cono Morse	MK3

Ø Alloggiamento D	50 mm
Lunghezza utile B	70 mm
Ø Punta massimo 60° A	22 mm
Numero massimo giri	6300 min ⁻¹
Lunghezza punta C	27,5 mm
Lunghezza complessiva L	151 mm
Tipo di prodotto	Cuspide