

**Set di nastri adesivi di carta, larghezza × lunghezza (mm×m): 19X50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083645 19X50
GTIN	4005801208446
Classe articolo	08M

**Descrizione****Esecuzione:**

**tesakrepp® 4329** è un **nastro adesivo di carta leggermente crespato**, sottile e **flessibile** con un'elevata resistenza alla rettifica a umido e una buona **adesione su vernice e stucco**. Adatto anche a **lavori di copertura e verniciatura** generici con temperature fino a 70 °C.

**Nota:**

La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	19 mm
Lunghezza	50 m
Spessore	0,13 mm
Denominazione originale prodotto	tesakrepp® 4329
Colore	giallastro
Materiale supporto	Carta

Particolarità	con strappo manuale
Particolarità	siglabile
Particolarità	macerabile
Resistenza alla trazione	0,33 N/mm
Guaina conduttrice presente	no
Umidità dell'aria magazzino	50 - 70 %
Resistente ad alte temperature fino a	70 °C
Temperatura di immagazzinamento	15 - 35 °C
Elasticità	10 %
Numero nastri adesivi	16
Massa adesiva	Gomma naturale
Applicazione	Lavori di copertura
Forza adesiva su acciaio	0,28 N/mm
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Tipo di prodotto	Nastro adesivo