



Mandrino con bloccaggio radiale Extra RV esecuzione in plastica, Modello: 10-1/2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	342200 10-1/2
GTIN	4019208415000
Classe articolo	39R

Descrizione

Esecuzione:

- Mandrino senza chiave con bloccaggio automatico. Non è più necessario alcun serraggio supplementare (in particolare per la foratura a percussione).
- Esagono di manovra estremamente ergonomico e facile da usare.
- Buona precisione di rotazione concentrica.
- Esecuzione perforata per la rotazione oraria e antioraria (filettatura M5 o M6).

Con protezione all'avviamento.

Descrizione tecnica

Modello	10-1/2
Campo di serraggio	1 - 10 mm
Lunghezza della testina chiusa	60,9 mm
Potenza massima	1000 W
Ø Esterno	42,7 mm
Adattatore	1/2-20 pollici
Lunghezza della testina aperta	55 mm
Bloccaggio radiale	sì

Tipo di prodotto

Mandrino senza chiave