



Mandrino con bloccaggio radiale Extra RV esecuzione in plastica, Modello: 13-3/8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	342200 13-3/8
GTIN	4019208414980
Classe articolo	39R

Descrizione

Esecuzione:

- **Mandrino senza chiave con bloccaggio automatico. Non è più necessario alcun serraggio supplementare (in particolare per la foratura a percussione).**
- **Esagono di manovra estremamente ergonomico e facile da usare.**
- **Buona precisione di rotazione concentrica.**
- **Esecuzione perforata per la rotazione oraria e antioraria (filettatura M5 o M6).**

Con protezione all'avviamento. **Pinze di serraggio in metallo duro** per una minore usura.

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina chiusa	72,4 mm
Potenza massima	1000 W
Modello	13-3/8
Campo di serraggio	1,5 - 13 mm
Ø Esterno	42,7 mm
Adattatore	3/8-24 pollici
Lunghezza della testina aperta	64,5 mm
Bloccaggio radiale	sì

Tipo di prodotto

Mandrino senza chiave