



Mandrino a corona dentata Prima, Modello: 10-1/2



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 342225 10-1/2 |
| GTIN | 4019208415888 |
| Classe articolo | 39R |

Descrizione

Esecuzione:

Le griffe sono temprate.

Per rotazione oraria. **Mandrini utilizzabili per rotazione oraria e antioraria**, poiché bloccati con una vite (filettatura sinistra).

Uso:

Per lavori di foratura universali con trapani elettrici a mano, **trapani a percussione** e trapani a colonna.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Modello | 10-1/2 |
| Campo di serraggio | 0,8 - 10 mm |
| Lunghezza della testina chiusa | 61 mm |
| Ø Esterno | 34,5 mm |
| Adattatore | 1/2-20 pollici |
| Chiave a corona dentata adatta | S2 |

Tipo di prodotto

mandrino con corona dentata