



Mandrino con bloccaggio radiale Extra RV esecuzione in metallo, Modello: 13-1/2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	342205 13-1/2
GTIN	4019208414935
Classe articolo	39R

Descrizione

Esecuzione:

- Mandrino senza chiave con bloccaggio automatico. Non è più necessario alcun serraggio supplementare (in particolare per la foratura a percussione).
- Molto ergonomico e facile da utilizzare, con esagono di manovra.
- Buona precisione di concentricità radiale.
- Esecuzione forata per rotazione oraria e antioraria (filettatura M5 o M6).

Con protezione all'avviamento. **Pinze di serraggio in metallo duro** per una minore usura.

Descrizione tecnica

Potenza massima	1100 W
Lunghezza della testina chiusa	72,4 mm
Modello	13-1/2
Campo di serraggio	1,5 - 13 mm
Ø Esterno	42,7 mm
Adattatore	1/2-20 pollici
Lunghezza della testina aperta	64,5 mm
Bloccaggio radiale	sì

Tipo di prodotto

Mandrino senza chiave